

AutoMini Digital

Ljud från TVn direkt till hörapparaterna



När du tittar på TV vill du kunna höra bra utan att höja volymen i onödan. Lösningen heter AutoMini Digital, en personlig ljudförstärkare som passar alla som använder hörapparat med telespole och som passar TV-apparater med både digital och analog ljudutgång. Med AutoMini får du alltid rätt ljudstyrka, utan störande bakgrundsljud, oavsett vilken volym din familj och dina vänner föredrar. Produkten har också en inbyggd Time Delay för perfekt synkronisering av ljud/bild vilket kan behövas vid användande av vissa typer av TV-apparater.

Artikelnummer

AutoMini Digital set, EU 300 00 06

Ingår i AutoMini Digital set, EU:

AutoMini Digital	300 01 05
Nätadapter	200 10 37
Kabel RCA 3,5 mm jack, 1,5 m	200 10 33
Scartkabel	200 10 39
Stolslinga	200 20 45
TOSLINK - miniTOSLINK kabel	300 00 99

Extra tillbehör:

Halsslinga med volymkontroll	18 09 04 00
Anslutningssladd för halsslingan	200 20 26
Mikrofon FXT 3,5 mm jack, 4 m	200 60 13
Adapter för två mikrofoner	200 90 01
DIN-kontak	16 337 300

ANSVARIG TILLVERKARE

enligt EU:s medicintekniska
direktiv 93/42/EEC:

AB Transistor Sweden

Tekniska data

AutoMini förstärkare

Insignal:	>50mV
Utgångsbelastning:	4 Ohm
Uteffekt:	10 W vid 4 Ohm
Insvängningstid:	50 ms
Utsvängningstid:	35 s
Frekvensomfång:	80 Hz - 8 kHz, -3 dB rel. 1 kHz
Distorsion:	<1%
Signal/brusförhållande:	>40 dB A-vägt
Fördröjning av ljud:	Off samt 50-180 ms
Vikt:	150 g (utan nätadapter)
Mått:	145 x 70 x 30 mm (med uppfästning ca 38 mm) (med uppfästning ca 38 mm)

Extern nätadapter

Pluginadapter, primär 230VAC 50Hz, 1sekundär 18V DC, 0,8A

Stolslingan

Resistans:	4 Ohm
Dimensioner:	41 x 41 x 0,2 cm
Kontakt:	SP "Streckpunkt"
Sladdlängd:	10 meter



AB Transistor Sweden
Tel. 08 - 545 536 30
Fax. 08 - 545 536 39
E-post. info@transistor.se
www.transistor.se

 **Transistor**
More ways to hear