




Transistor

MORE WAYS TO HEAR

Favorit (Companion)

Allsidig samtalsförstärkare för personer med eller utan hörapparat


Favorit är en personlig, mångsidig hörselprodukt som ger mycket bra ljudkvalitet för användaren. Den kan användas i flera olika sammanhang, t.ex. vid samtal, TV-lyssning, konferenser, i offentliga lokaler med slinga mm. Favorit är också mycket bra att ha till hands på t.ex. sjukhus och vårdinrättningar, som ett temporärt hjälpmedel under patientens vistelse eller besök. Hörapparatbärare lyssnar via halsslinga och de utan hörapparat kan välja mellan olika typer av hörlurar.



Egenskaper

- ✓ Enkel användning
- ✓ Inbyggd telespole
- ✓ Omkopplare mellan mikrofon/telespole
- ✓ TV-lyssning





1. Uttag för hörlurar
2. Uttag för extra mikrofon
3. Volymkontroll
4. Mikrofon- och telespoleomkopplare
5. Lysdiod för av/på
6. Inbyggd mikrofon
7. Låsning för enbart mikrofonläge
8. Basminskning
9. Förstärkningskontroll
10. Batterihållare
11. Batterilock

Tillbehör

Myggmikrofon (Art.nr: 411 03 15): Fäst den på personen du talar med.

Mikrofon FXT/TV (Art.nr: 200 60 13): Fäst den på högtalare:

Halsslinga, 2-kanalig (Art.nr 200 22 26): För hörapparatbärare.

Hörlurar (Art.nr: 200 60 20): Ingår.

Konkofoner (Art.nr: 200 60 10): Alternativ till hörlurarna.



Tekniska data

Max akustisk förstärkning:	60 dB (kan dämpas med 16 dB med förstärkningskontroll)
Max akustisk utnivå:	125 dB SPL.
Volymkontroll	42 dB SPL reglerområde
Frekvensomfång:	200 Hz – 10 kHz.
AGC:	Ja.
Basminskning:	-10 dB vid 200 Hz.
Telespolekänslighet:	93 dB SPL, 1 kHz, 10 mA/m.
Strömförbrukning:	Vilostrom 7 mA. Med 32 ohms hörlurar 10-15 mA.
Drifttid:	Ca 200 timmar.
Batterityp:	2 st 1,5 V penlight (LR6).
Mått:	100 x 46 x 25 mm.
Vikt:	94 g (inklusive batterier).

För service och produktrelaterade frågor kontakta:
AB Transistor Sweden.

