



# AP102C

## LENTES DE SEGURIDAD

### ALMACENAMIENTO

Guardar en un ambiente limpio, seco y alejado de la luz solar directa, fuentes de alta temperatura, vapores orgánicos, productos abrasivos, etc.

### USO

Antes de usar asegúrese que el lente no este dañado y correctamente ensamblado. Revíselo regularmente y reemplace inmediatamente los productos dañados. No intente repararlo. Si el producto se daña durante su uso debe salir inmediatamente del área del riesgo y reemplazarlo. Asegúrese que las patillas estan correctamente reguladas en longitud y ángulo para conseguir un buen ajuste según corresponda.

### MANTENIMIENTO

El correcto mantenimiento de este producto es esencial para obtener un rendimiento y nivel de protección adecuadas.

### LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Se recomienda limpiar después de cada uso. Utilizar paño limpio humedecido con agua tibia enjabonada y secar con una paño suave.

No use disolventes orgánicos, desengrasantes clorados ni solventes para limpiarlo. Puede ser desinfectado con cualquier desinfectante de uso familiar.

### CAMPOS DE USO, NIVELES DE PROTECCIÓN Y PRESTACIONES

La correcta elección y uso de este producto se debe basar en una evaluación de riesgo del ambiente de trabajo realizado por un profesional capacitado. Este protector ofrece la protección indicada por su marcado según las especificaciones técnicas del presente instructivo. No utilice este producto como protección frente a riesgos no incluidos en las especificaciones técnicas.

### SIGNIFICADO DE LA MARCACIÓN OCULAR

Clases de filtros

2 filtro ultravioleta, puede alterar el reconocimiento de colores

5 filtro solar sin requisitos para el infrarrojo

#### MARCA AP

Clases Óticas

1= +/-0.06 dioptrías uso permanente

Resistencia Mecánica

F (baja energía)(resistencia al impacto de bola de acero de 6mm a 45 m/s)

S (incrementada)(resistencia al impacto de bola de acero de 22mm a 5,1 m/s)

Otras

T Resistencia en temperaturas extrema (-5°C, +55°C)

K (Resistencia al daño superficial por partículas finas)

N (Resistencia al empañamiento)

### ADVERTENCIAS

Utilizar este producto en un plazo de 3 años desde la fecha de fabricación o 2 años desde la apertura del envase que lo contiene, lo que ocurra primero. La duración estimada del producto una vez abierto del envase original dependerá de la frecuencia y condiciones de uso.

Favor considerar que algunos de los materiales en contacto con la piel pueden causar reacciones alérgicas a personas sensibles. Estos productos no son apropiados para ser utilizados junto o sobre lentes de prescripción ya que el impacto de una partícula a gran velocidad sobre un lente de protección puede transmitirse sobre el lente de prescripción creando un riesgo potencial para el usuario. No seguir las instrucciones de uso y/o no utilizar este producto durante todo el tiempo de exposición al riesgo del ambiente laboral puede afectar de forma negativa la salud del usuario y ocasionar lesiones graves y discapacidades permanentes.


No modifique ni altere este producto. Cuando los oculares y la montura tienen marcados diferentes en cuanto a la resistencia mecánica debe tomarse la clasificación más baja. Si el riesgo a cubrir requiere protección contra partículas de alta velocidad en temperaturas extremas (-5°C a +55°C) se deben buscar un lente que este marcado con la letra T inmediatamente después del símbolo que identifica la resistencia mecánica contra partículas de alta velocidad del producto (Ejemplo FT, BT o AT)

Si el símbolo que identifica la resistencia mecánica de partículas de alta velocidad no está seguido de la letra T el producto debe ser utilizado a temperatura ambiente. Cuando sea necesario utilizar diferentes elementos de protección personal (EPP) simultáneamente deben elegirse aquellos que sean compatibles entre sí y que no comprometan la protección brindada por los otros productos (EPP).

## LENTE AP 102C | CLARO | 1SK

### ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LA NORMA EN 166

Made in China



IMPORTA Y DISTRIBUYE

Guido Agustín Peluffo

CUIT: 20-26684271-7

Tel: +54 9 3815792915

Alsina 76 | San Miguel de Tucumán

(T4002AGB) Argentina

[www.agropac.com.ar](http://www.agropac.com.ar)